

AHD耐衝撃赤外線カメラ

UAHD-3719AF

- 1/3型 Panasonic Progressive Scan CMOS
- 1944(H) × 1092(V) 2.12 M
- MOTORIZEDレンズ(光学ズーム4倍、デジタルズーム8倍)
- IRカットフィルター
- ノイズリダクション機能
- 電源極性接続保護回路
- 防水型 IP66規格
- サブモニター用映像出力端子搭載(CVBS)
- フリッカーレス
- 逆光補正(BLC/HLC)
- TRUE WDR
- UTC機能対応
- 耐衝撃ドーム



■ AHD 2.0(1920×1080p)




■ AHD 1.0(1280×720p)



■ アナログ 960H(960×480p)



UDR-JA10XXよりOSD制御



OSD 表示画面



WDR OFF



WDR ON


■ UTC機能搭載(注1)

UTC機能により同軸ケーブルのみでカメラの制御が可能です。

■ WDR機能

WDR機能により、逆光で発生する暗い領域の明るさを調整し視認性を向上させます。

■ 外形寸法図




単位 : mm

■ 仕様

| 項目 | UAHD-3719AF | |
|-----------|--|---------------------------------|
| 撮像素子 | 1/3型 Panasonic Progressive Scan CMOS | |
| 有効画素数 | 1944(H)×1092(V) 2.12M | |
| ビデオ出力 | AHD (1080P), CVBS (1.0Vp-p 75ohm, Composite) | |
| サブモニター出力 | CVBS | |
| ビデオ出力解像度 | AHD (1080), CVBS(960H) | |
| S/N比 | 50dB 以上(AGC OFF) | |
| 最低照度 | 0.03 lx(電子感度アップ*4, AGC MAX, F1.4) | |
| | 0.003 lx(電子感度アップ*4, AGC MAX, F1.4) 0lx(赤外LED点灯時) | |
| シャッタースピード | 1/30 ~ 1/30,000秒、FLK | |
| 電子感度アップ | Off、×2 ~ ×32倍 | |
| デイ/ナイト | ICR(IRカットフィルター) | |
| ホワイトバランス | オート、オートEXT、ONE PUSH、マニュアル | |
| 逆光補正 | TRUE WDR(15FPS) / BLC / HLC | |
| ノイズリダクション | 2D/3DNR(低/中/高) | |
| その他カメラ機能 | 動き検出、プライバシーマスク、欠陥画素補正、DEFOG、Smart IR | |
| レンズ部 | 焦点距離 | f= 2.8~12 mm(光学ズーム4倍、デジタルズーム8倍) |
| | F値 | F1.4 |
| | 画角 | 水平 81.2° ~ 22.6° 垂直 65.4° ~ 17° |
| 一般 | 搭載LED数/投光距離 | 24個/15~20m |
| | 防水規格 | IP66 |
| | 動作周囲温度/湿度 | -10°C~+50°C 10%~85% RH(非結露) |
| | 供給電源/消費電流 | DC12V(±10%)最大450mA / 5.4W |
| | 質量 | 約550g |
| | 外形寸法 | 121.2(φ)×91(H)mm |

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。

■ 機能案内



- MOTORIZED LENS (TDN同期)
デイ&ナイト切り替え時にフォーカスを自動調整します。
- UTC機能
UTC通信機能によりズームとフォーカスを制御できます。

安全に関するご注意

ご使用の際には、取扱説明書をよくお読みの上、正しく設置してご使用ください。

UNIMO ユニモテクノロジー株式会社

東京 本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目15番11号日東ビル4F
TEL:03-3837-6744 FAX:03-3837-6745

札幌 営業所 〒065-0014 北海道札幌市東区北十四条東8-3-15ハイデンス銀嶺101号
TEL:011-750-6744 FAX:011-750-6745

大阪 営業所 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1-17-18 新大阪ビル東館303号
TEL:06-6326-4344 FAX:06-6326-4345

福岡 営業所 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-11-15文喜ビル201号
TEL:092-418-7006 FAX:092-418-7007
URL:http://www.unimo.co.jp E-mail:support-2@unimo.co.jp