

AHD デイナイトボックスカメラ

UAHD-3710AF

- 1/3型 Panasonic Progressive Scan CMOS
- 1944(H) × 1092(V) 2.12 M
- 光学ズーム4倍、デジタルズーム8倍
- IRカットフィルター
- ノイズリダクション機能
- プライバシーマスク
- TDN同期機能
- 逆光補正(BLC/HLC), TRUE WDR
- UTC機能対応(AHD 2.0同軸重畳制御)機能
- 集音マイク搭載(-38dB ± 3dB)
- 最低照度 0.003 lx
(電子感度アップ* 4、AGC HIGH、F1.4 WIDE端)



■ AHD 2.0 (1920 × 1080p)




■ AHD 1.0 (1280 × 720p)



■ アナログ 960H (960 × 480p)




UDR-JA10XXよりOSD制御




OSD 表示画面

■ UTC機能搭載(注1)

UTC機能(AHD 2.0)により同軸ケーブルのみでカメラの制御が可能です。



WDR OFF






WDR ON

■ WDR機能

WDR機能により、逆光で発生する暗い領域の明るさを調整し視認性を向上させます。

■ 外形寸法図




単位 : mm

■ 仕様

項目	UAHD-3710AF	
カメラ部	撮像素子	1/3型 Panasonic Progressive Scan CMOS
	有効画素数	1944(H) × 1092(V) 2.12M
	ビデオ出力	AHD (1080P), CVBS (1.0Vp-p 75ohm, Composite)
	サブモニター出力	CVBS
	ビデオ出力解像度	AHD (1080), CVBS(960H)
	S/N比	50dB 以上 (AGC OFF)
	最低照度	0.03 lx (電子感度アップ * 4, AGC MAX, F1.4)
		0.003 lx (電子感度アップ * 4, AGC MAX, F1.4)
	シャッタースピード	1/30 ~ 1/30,000秒, FLK
	電子感度アップ	Off, ×2~×32倍
	デイ/ナイト	ICR (IRカットフィルター)
	ホワイトバランス	オート、オートEXT、ONE PUSH、マニュアル
	逆光補正	TRUE WDR(15FPS) / BLC / HLC
ノイズリダクション	2D/3DNR (低/中/高)	
その他カメラ機能	動き検出、プライバシーマスク、欠陥画素補正、DEFOG	
レンズ部	焦点距離	f = 2.8~12 mm (光学ズーム4倍、デジタルズーム8倍)
	F値	F1.4
	画角	水平 81.2° ~ 22.6° 垂直 65.4° ~ 17°
一般	マイクロフォン	コンデンサマイク (-38±3dB)/RCA出力
	動作周囲温度/湿度	-10°C ~ +50°C 10% ~ 85% RH (非結露)
	供給電源/消費電流	DC12V (±10%) 300mA / 3.6W
	質量	約470g
	外形寸法	61(W) × 50(H) × 140(D) mm


※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。

■ 機能案内




■ BLC

太陽の光など背景が非常に明るい場所で、前景の画像を明るくするために使用します。



■ HSBLC

特定の領域の光源をマスクして映像を鮮明にする機能です。



⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際には、取扱説明書をよくお読みの上、正しく設置してご使用ください。

UNIMO ユニモテクノロジー株式会社

東京 本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目15番11号日東ビル4F
TEL:03-3837-6744 FAX:03-3837-6745

札幌 営業所 〒065-0014 北海道札幌市東区北十四条東8-3-15ハイデンス銀嶺101号
TEL:011-750-6744 FAX:011-750-6745

大阪 営業所 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1-17-18 新大阪ビル東館303号
TEL:06-6326-4344 FAX:06-6326-4345

福岡 営業所 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-11-15文喜ビル201号
TEL:092-418-7006 FAX:092-418-7007
URL: <http://www.unimo.co.jp> E-mail: support-2@unimo.co.jp