

AHD赤外線ドームカメラ

UAHD-749

- 1/2.9型 SONY Progressive Scan CMOS
- 1985(H) × 1105(V) 2.19M
- ビデオ出力解像度AHD(1920 × 1080P)/CVBS(960H)
- IRカットフィルター
- ノイズリダクション 2DNR、3DNR
- プライバシーマスク
- サブモニター用映像出力端子(メイン映像出力に従う)
- OSDによるセットアップ
- フリッカーレス
- 逆光補正(BLC)
- HLC(HSBLC)
- D-WDR
- UTC機能対応(AHD 2.0)
- LED 28個 投光距離 15~25m



■ AHD 2.0(1920×1080p)




■ AHD 1.0(1280×720p)



■ アナログ 960H(960×480p)




UDR-JA10XXよりOSD制御




OSD 表示画面

■ UTC機能搭載(注1)

UTC機能(AHD 2.0)により同軸ケーブルのみでカメラの制御が可能です。



D-WDR OFF





D-WDR ON

■ D-WDR機能

D-WDR機能により、逆光で発生する暗い領域の明るさを調整し視認性を向上させます。

■ 外形寸法図

■ 仕様



単位 : mm

項目	UAHD-749
撮像素子	1/2.9型 SONY Progressive Scan CMOS
有効画素数	1985(H) × 1105(V) 2.19M
ビデオ出力	AHD又はCVBS 1V _{p-p} 75Ω
サブモニター出力	AHD又はCVBS(メイン映像出力に従う)
ビデオ出力解像度	AHD(1920 × 1080P)、CVBS(960H)
S/N比	50dB 以上 (AGC OFF)
最低照度	カラー 0.01 lx (電子感度アップ * 8、AGC MAX、F1.4) 白黒 0.001 lx (電子感度アップ * 8、AGC MAX、F1.4)、0 lx (IR LED点灯時)
シャッタースピード	1/30 ~ 1/50,000秒、FLK
電子感度アップ	Off、×2 ~ ×32倍
デイ/ナイト	ICR (IRカットフィルター)
ホワイトバランス	AWB、ATW、AWC ⇒ SET、室内、室外、マニュアル
逆光補正	BLC / HLC / D-WDR (デジタル処理)
ノイズリダクション	2D/3DNR (低/中/高)
その他カメラ機能	モーション検出、プライバシーマスク、欠陥画素補正、DEFOG、LSC、Smart IR
レンズ部	
焦点距離	f = 2.8 ~ 12 mm
F値	F1.4
画角	水平 86° ~ 235° 垂直 48° ~ 18.9°
一般	
搭載LED数/投光距離	28個 / 室内15 ~ 25m
防水規格	-
マイクロフォン	コンデンサマイク (-44 ± 3dB) / RCA出力
動作周囲温度/湿度	-10°C ~ +50°C 20% ~ 80% RH (非結露)
供給電源	DC12V (±10%)
消費電流	最大350mA
ブラケット	3軸調整
質量	約400g
外形寸法	125(φ) × 112.6(H)mm

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。

■ 機能案内



■ ベースブラケット

天井に3箇所ネジで固定して設置した後、ドームベースをベースブラケットのセット部に差し込みして設置します。




■ ズーム&フォーカス&回転

ズーム、フォーカス、画面の回転の調整が可能です。固定ネジを利用して設定をロックできます。



■ ジョイスティック操作

ジョイスティックの設定ボタンによるメニューを移動や設定など、OSDコントロールが簡単にできます。



■ サブモニター出力/LED調整端子

サブモニター出力端子を利用しメンテナンスモニターを接続できます。出力解像度はメイン映像に従います。(AHD又はCVBS)

■ LED調整

LED感度をボリュームスイッチにより調整できます。



安全に関するご注意

ご使用の際には、取扱説明書をよくお読みの上、正しく設置してご使用ください。

UNIMO ユニモテクノロジー株式会社

東京 本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目15番11号日東ビル4F
TEL:03-3837-6744 FAX:03-3837-6745
札幌 営業所 〒065-0014 北海道札幌市東区北十四条東8-3-15ハイデンス銀嶺101号
TEL:011-750-6744 FAX:011-750-6745
名古屋営業所 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-22-7サカエビル22 301号
TEL:052-202-6744 FAX:052-202-6745
大阪 営業所 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1-17-8 新大阪ビル東館303号
TEL:06-6326-4344 FAX:06-6326-4345
福岡 営業所 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-11-15文喜ビル201号
TEL:092-418-7006 FAX:092-418-7007
URL:http://www.unimo.co.jp E-mail:support-2@unimo.co.jp